

**Garant****Porte-outils pour outils à gorge, droite, Largeur queue / gorge w: 10/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273750 10/1,5
GTIN	4045197766038
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Profondeur de coupe $t_{\max}$	4,5 mm
Vis	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Largeur fonctionnelle $L_4$	10 mm
Longueur de tête $L_1$	20,5 mm
Longueur totale L	120 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Largeur queue b	10 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 4	279815 4
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500