

Garant

Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 10/1,5mm



Données de commande

N° commande	273755 10/1,5
GTIN	4045197766076
Classe d'article	21W

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à t_{\max} ($5 \times$ la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à $t = 24,5 \text{ mm}$.

Description technique

Largeur de gorge w	1,5 mm
Vis	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Profondeur de coupe t_{\max}	7,5 mm
Longueur de tête L_1	20,5 mm
Largeur fonctionnelle L_4	10 mm
Longueur totale L	120 mm
Largeur queue b	10 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 4	279815 4
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500