

**Garant****Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge  
w: 8/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273756 8/1,5
GTIN	4045197766106
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Remarque(s):**

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à  $t_{\max}$  ( $5 \times$  la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Description technique**

Largeur fonctionnelle $L_4$	8 mm
Profondeur de coupe $t_{\max}$	7,5 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Vis	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Longueur de tête $L_1$	20,5 mm
Longueur totale L	125 mm
Largeur queue b	8 mm
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

Vis de blocage Type 12	279815 12
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500