

Garant**Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 8/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Longueur totale L	125 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	8 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Longueur de tête L ₁	20,5 mm
Profondeur de coupe t _{max}	4,5 mm
Vis	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Largeur queue b	8 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 12	279815 12
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500