

Garant
Porte-outils pour outils à gorge eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 10/2mm

Données de commande

N° commande	273755 10/2
GTIN	4045197766090
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à t_{\max} ($5 \times$ la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à $t = 24,5 \text{ mm}$.

Description technique

Longueur de tête L_1	26 mm
Largeur fonctionnelle L_4	10 mm
Profondeur de coupe t_{\max}	10 mm
Vis	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Longueur totale L	120 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Largeur queue b	10 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de blocage Type 4	279815 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500