

Garant**Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 20/3Lmm****Données de commande**

N° commande	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

Ø d'insertion $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ jusqu'à la longueur 30,5 mm.

Ø d'insertion $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ sur toute la longueur.

Description technique

t_{\max} Usinage intérieur	6 mm
Vis	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Déport L_3	17 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	27,5 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Longueur totale L	200 mm
Ø queue D_s	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX20

674248 TX20

Vis de blocage Type 8

279815 8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500