

Garant**Plaquette pour gorges droite, HU9315, Largeur de rainure m (H13): 1,85mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273900 1,85 |
| GTIN | 4045197768148 |
| Classe d'article | 21J |

Description technique

| | |
|---|------------------|
| t_{max} | 2,5 mm |
| Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip | 1,75 mm |
| Largeur de coupe w | 1,85 mm |
| Largeur de rainure m (H13) | 1,85 mm |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Rayon d'angle R | 0,2 mm |
| Affectation des plaquettes | droite |
| Nuance | HU9315 |
| Rainures suivant la norme | DIN 471 |
| Rainures suivant la norme | DIN 472 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Nombre de changements/dents | 3 |
| Application principale | N |
| Condition de coupe | Continue |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 280 mm/min |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|----------------------------|---------------------|-----------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 280 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 280 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 170 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | moyennement adaptée | 50 m/min | S |
| CuZn | moyennement adaptée | 200 m/min | N |
| Graphite | moyennement adaptée | 70 m/min | N |
| Continue | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |