


**Garant****Plaquette pour gorges droite, HB9635, Largeur de rainure m (H13): 1,3mm**

### Données de commande

N° commande	273902 1,3
GTIN	4045197768247
Classe d'article	21J

### Description technique

$t_{\max}$	2 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip	1,2 mm
Largeur de rainure m (H13)	1,3 mm
Largeur de coupe w	1,3 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle R	0,2 mm
Affectation des plaquettes	droite
Nuance	HB9635
Rainures suivant la norme	DIN 472
Rainures suivant la norme	DIN 471

Nombre de changements/dents	3
Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 170 mm/min
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	90 - 140 mm/min
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	170 m/min	K
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		