


Garant**Plaquette pour gorges gauche, HB9635, Largeur de rainure m (H13): 1,0mm****Données de commande**

N° commande	273908 1,0
GTIN	4045197768483
Classe d'article	21J

Description technique

Largeur de coupe w	1 mm
Largeur de rainure m (H13)	1 mm
t_{\max}	2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle R	0,05 mm
Affectation des plaquettes	gauche
Nuance	HB9635
Rainures suivant la norme	DIN 471
Rainures suivant la norme	DIN 472
Nombre de changements/dents	3

Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 170 mm/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	90 - 140 mm/min
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	170 m/min	K
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		