

**Garant****Adaptateur de freinage à visser Étroit, Filet M × Ø de serrage D1: M10X8****Données de commande**

N° commande	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

Acier réfractaire, réglage de la longueur d'outil intégré, exécution très étroite, pour HSS et carbure.

**Utilisation:**

Flexibilité en cas d'exigences maximales en termes de précision et de qualité d'équilibrage, p. ex. en combinaison avec des rallonges.

**Description technique**

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Longueur L	37 mm
Filetage M	M10
Ø ext. D	21 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	8 mm
Rallonge Ø D <sub>3</sub>	18,5 mm
Longueur de col cote A	55 mm
Couple de serrage maximal	40 Nm
Arrosage interne	oui
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Réducteur

