

Garant**Adaptateur de freinage à visser Étroit, Filet M × Ø de serrage D1: M12X12****Données de commande**

N° commande	301397 M12X12
GTIN	4045197767370
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Acier réfractaire, réglage de la longueur d'outil intégré, exécution très étroite, pour HSS et carbure.

Utilisation:

Flexibilité en cas d'exigences maximales en termes de précision et de qualité d'équilibrage, p. ex. en combinaison avec des rallonges.

Description technique

Ø ext. D	24 mm
Filetage M	M12
Ø D ₂	18 mm
Longueur L	38 mm
Rallonge Ø D ₃	23 mm
Ø serrage D ₁	12 mm
Longueur de col cote A	60 mm
Couple de serrage maximal	60 Nm
Arrosage interne	oui
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Réducteur

