

Garant**Adaptateur de freinage à visser Étroit, Filet M × Ø de serrage D1: M16X8****Données de commande**

N° commande	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Acier réfractaire, réglage de la longueur d'outil intégré, exécution très étroite, pour HSS et carbure.

Utilisation:

Flexibilité en cas d'exigences maximales en termes de précision et de qualité d'équilibrage, p. ex. en combinaison avec des rallonges.

Description technique

Ø ext. D	21 mm
Filetage M	M16
Ø D ₂	15 mm
Longueur L	42 mm
Rallonge Ø D ₃	30 mm
Ø serrage D ₁	8 mm
Longueur de col cote A	60 mm
Couple de serrage maximal	80 Nm
Arrosage interne	oui
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Réducteur

