

Garant**Douille de réduction pour queues PSC, SA 40, PSC intérieur: 4****Données de commande**

N° commande	301275 4
GTIN	4045197768919
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Intérieur et extérieur rectifiés. Le filetage intérieur prévu pour les conduits d'arrosage dans le porte-outils PSC est vissé à l'aide de la vis à tête cylindrique intégrée dans l'adaptateur. Système adapté à l'arrosage interne grâce à la vis de serrage percée.

Utilisation:

Pour adaptation SA à PSC.

Adapté(s) pour :

Porte-outils à **queue polygonale (PSC) ISO 26623-1**.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Précision de concentricité: $\leq 3 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 30 mm

Ø ext. D: 40 mm

Longueur L: 11 mm

Description technique

Longueur de col cote A	30 mm
Ø ext. D	40 mm
Longueur L	11 mm
Support	SA 40

Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

Accessoires

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308812 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308810 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) Pour cône 40 SA	308820 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40