

Garant
Douille de réduction pour queues PSC, HSK-A 63, PSC intérieur: 4

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 306975 4 |
| GTIN | 4045197768933 |
| Classe d'article | 31Z |

Description
Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés. Le filetage intérieur prévu pour les conduits d'arrosage dans le porte-outils PSC est vissé à l'aide de la vis à tête cylindrique intégrée dans l'adaptateur. Système adapté à l'arrosage interne grâce à la vis de serrage percée. Avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour adaptation de HSK-A à PSC.

Adapté(s) pour :

Porte-outils à **queue polygonale (PSC) ISO 26623-1**.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Longueur de col cote A: 80 mm

Ø ext. D: 40 mm

L₁: 54 mm

Description technique

| | |
|------------------------|-----------|
| Ø ext. D | 40 mm |
| Longueur de col cote A | 80 mm |
| L ₁ | 54 mm |
| Support | HSK-A 63 |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-2 |
| Forme | A |
| Arrosage interne | oui |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Type de produit | Adaptateur pour mandrins |