

Garant
Douille de réduction pour queues PSC, HSK-A 63, PSC intérieur: 5

Données de commande

N° commande	306975 5
GTIN	4045197768940
Classe d'article	31Z

Description
Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés. Le filetage intérieur prévu pour les conduits d'arrosage dans le porte-outils PSC est vissé à l'aide de la vis à tête cylindrique intégrée dans l'adaptateur. Système adapté à l'arrosage interne grâce à la vis de serrage percée. Avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour adaptation de HSK-A à PSC.

Adapté(s) pour :

Porte-outils à **queue polygonale (PSC) ISO 26623-1**.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Longueur de col cote A: 90 mm

Ø ext. D: 50 mm

L₁: 64 mm

Description technique

Ø ext. D	50 mm
L ₁	64 mm
Longueur de col cote A	90 mm
Support	HSK-A 63
Norme de porte-outils	DIN 69893

Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Forme	A
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins