

## Garant

### Plateau de rangement CNC, Largeur 1500 mm, Pour queues d'outils: SK30



#### Données de commande

N° commande	970665 SK30
GTIN	4045197768858
Classe d'article	91L

#### Description

##### REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

##### Exécution:

Plaque en tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique. Face avant avec longeron carré pour stabilisation. **Plage de réglage en profondeur: 130 mm.** Blocage à l'horizontale à 90° et incliné à 120° possible.

##### Adapté(s) pour:

Montage par **fixation** dans les **colonnes supports (groupe 92)**, les **rayonnages CNC 970680** et les **chariots 918590 réf. 1000 (groupe 91)**.

##### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

##### Remarque(s):

Charge admissible dans les colonnes de support: 25 kg;

Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots: 50 kg.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 80 mm

Profondeur: 155 mm

Nombre de logements d'outils: 33

Entre axe (A): 60 mm

Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support: 25 kg

Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots: 50 kg

#### Description technique

Hauteur	80 mm
---------	-------

Entre axe (A)	60 mm
Pour queues d'outils	SA 30
Largeur	1500 mm
Profondeur	155 mm
Nombre de logements d'outils	33
Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support	25 kg
Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots	50 kg
Domaine d'utilisation	Rayonnages CNC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Largeur 1500 mm
Type de produit	Plateau de rangement

## Accessoires

Insert en plastique Type SK30	947390 SK30
-------------------------------	-------------