


Molette PM, AA, Ø molette d₁ × largeur molette l / pas: 20X8/0,5mm

Données de commande

N° commande	290161 20X8/0,5
GTIN	4030741161193
Classe d'article	29I

Description
Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.

Description technique

Pas	0,5
Largeur de molette b	8 mm
Diamètre de perçage de molette d ₂	6 mm
Diamètre de molette d ₁	20 mm
Type de molette	AA
Pour norme	DIN 82
Type d'outils	PM
Type de produit	Porte-molettes

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	35 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	45 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	M
CuZn	adaptée	65 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		