



## Molette PM, BL 15°, Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas: 21,5X5/1,0mm



### Données de commande

N° commande	290266 21,5X5/1,0
GTIN	4030741178191
Classe d'article	29I

### Description

#### Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

#### Remarque(s):

- Réf. 21,5×5×8 adaptée aux outils Quick.
- Autres dimensions disponibles sur demande.

### Description technique

Diamètre de perçage de molette d <sub>2</sub>	8 mm
Type de molette	BL 15°
Pour norme	DIN 82
Type d'outils	PM
Type de produit	Molettes

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	160 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	110 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	85 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	M
CuZn	adaptée	120 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		