


Molette PM, GE 30°, Ø molette d1 × largeur molette l / pas: 10X4/0,6 mm

Données de commande

N° commande	290196 10X4/0,6
GTIN	4030741286360
Classe d'article	29I

Description
Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Diamètre de perçage de molette d₂: 4 mm

Description technique

Pas	0,6
Diamètre de molette d ₁	10 mm
Largeur de molette b	4 mm
Diamètre de perçage de molette d ₂	4 mm
Type de molette	GE 30°
Pour norme	DIN 82
Type d'outils	PM

Type de produit

Porte-molettes

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	35 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	45 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	M
CuZn	adaptée	65 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		