



## Molette PM, GV 30°, Ø molette d1 × largeur molette l / pas: 15X4/0,6mm



### Données de commande

N° commande	290199 15X4/0,6
GTIN	4030741245114
Classe d'article	29I

### Description

#### Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

#### Remarque(s):

**Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.**

### Description technique

Diamètre de molette d <sub>1</sub>	15 mm
Diamètre de perçage de molette d <sub>2</sub>	4 mm
Largeur de molette b	4 mm
Pas	0,6
Type de molette	GV 30°
Pour norme	DIN 82
Type d'outils	PM
Type de produit	Porte-molettes

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	35 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	45 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	M
CuZn	adaptée	65 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		