

**Molette PM, BL 45°, Ø molette d1 × largeur molette l / pas: 20X8/1,5mm****Données de commande**

N° commande	290186 20X8/1,5
GTIN	4030741184215
Classe d'article	29I

**Description****Exécution:**

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

**Remarque(s):**

**Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.**

**Description technique**

Diamètre de perçage de molette d <sub>2</sub>	6 mm
Largeur de molette b	8 mm
Diamètre de molette d <sub>1</sub>	20 mm
Pas	1,5
Type de molette	BL 45°
Pour norme	DIN 82
Type d'outils	PM
Type de produit	Porte-molettes

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	35 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	45 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	M
CuZn	adaptée	65 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		