



Molette PM, BL 15°, Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas: 25X6/1,0mm



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 290266 25X6/1,0 |
| GTIN | 4030741158063 |
| Classe d'article | 29I |

Description

Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

- Réf. 21,5×5×8 adaptée aux outils Quick.
- Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---|----------|
| Diamètre de perçage de molette d ₂ | 8 mm |
| Type de molette | BL 15° |
| Pour norme | DIN 82 |
| Type d'outils | PM |
| Type de produit | Molettes |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques | adaptée | 160 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 110 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 110 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 85 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 35 m/min | M |
| CuZn | adaptée | 120 m/min | N |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage min. | moyennement adaptée | | |