

**Garant****Pince excentrique, Ø d H5: 12mm****Données de commande**

N° commande	236679 12
GTIN	4045197768971
Classe d'article	21P

**Description****Exécution:**

Plage de réglage au  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

En association avec la barre d'alésage (236677), plage de réglage  $-0,3 / +0,5$  mm au  $\varnothing$  nominale.

**Utilisation:**

Outil pour l'alésage à la "cote fixe" en combinaison avec la barre d'alésage. Montage dans un mandrin de serrage avec arbres Weldon  $\varnothing 25; 32$  et  $40$  mm suivant DIN 1835 B.

**Remarque(s):**

Le réglage exact du diamètre est effectué au banc de pré-réglage en faisant tourner la barre d'alésage.

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	62 mm
$\varnothing D$	25 mm
Tolérance $\varnothing$ ext.	H5
$L_1$	57 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	12 mm
Type de produit	Douille de serrage

