

Garant**Pince excentrique, Ø d H5: 20mm****Données de commande**

N° commande	236679 20
GTIN	4045197768995
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Plage de réglage au $\varnothing \pm 0,5$ mm.

En association avec la barre d'alésage (236677), plage de réglage $-0,3 / +0,5$ mm au \varnothing nominale.

Utilisation:

Outil pour l'alésage à la "cote fixe" en combinaison avec la barre d'alésage. Montage dans un mandrin de serrage avec arbres Weldon $\varnothing 25; 32$ et 40 mm suivant DIN 1835 B.

Remarque(s):

Le réglage exact du diamètre est effectué au banc de pré-réglage en faisant tourner la barre d'alésage.

Description technique

$\varnothing d$	20 mm
Tolérance \varnothing ext.	H5
L_1	61 mm
$\varnothing D_1$	36 mm
$\varnothing D$	32 mm
Longueur totale L_{tot}	66 mm
Type de produit	Douille de serrage

