

Garant**Pince excentrique, Ø d H5: 32mm****Données de commande**

N° commande	236679 32
GTIN	4045197769114
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Plage de réglage au $\varnothing \pm 0,5$ mm.

En association avec la barre d'alésage (236677), plage de réglage -0,3 / +0,5 mm au \varnothing nominale.

Utilisation:

Outil pour l'alésage à la "cote fixe" en combinaison avec la barre d'alésage. Montage dans un mandrin de serrage avec arbres Weldon \varnothing 25; 32 et 40 mm suivant DIN 1835 B.

Remarque(s):

Le réglage exact du diamètre est effectué au banc de pré-réglage en faisant tourner la barre d'alésage.

Description technique

\varnothing D	40 mm
Longueur totale L_{tot}	76 mm
\varnothing d	32 mm
L_1	71 mm
\varnothing D ₁	44 mm
Tolérance \varnothing ext.	H5
Type de produit	Douille de serrage

