

Garant**Barre d'alésage, DIN 1835 A, Ø nom. D: 23,8mm****Données de commande**

N° commande	236677 23,8
GTIN	4045197769268
Classe d'article	21S

Description**Utilisation:**

Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au Ø nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.

Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

Remarque(s):

Le Ø à aléser ne doit pas être inférieur au Ø d_{min} .

Description technique

Longueur totale L_{tot}	170 mm
Plaquette adaptée	260142 HB725
Ø queue D_s h6	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø min. d_{min}	22 mm
Longueur de col L_1	37 mm
Plage de réglage avec pince excentrique	23,5 - 24,3 mm
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679	20
Nombre de dents Z	1
Ø nom. D	23,8
Angle de pointe	180 degré
Type de queue	DIN 1835 A

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP