

Garant**porte-outil filetage int., droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 45/16mm**

Données de commande

N° commande	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Classe d'article	21W

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Vis pour plaquette	279810 2
Longueur totale L	200 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	29 mm
Déport L_3	16,1 mm
Arrosage interne	oui
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	279824 1
Sous-plaquette 1,5°	272620 1,5
Ø queue D_s	25 mm
Largeur de collet L_4	24,6 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 2	279810 2
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré	272620 1,5
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Vis de serrage	272500
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500