

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: QC/16**Données de commande**

N° commande	272084 QC/16
GTIN	4251414902855
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Têtes interchangeables pour **porte-outils de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux de $\leq 14 \times D$.

Arrosage interne: oui

Système: QC

Convient pour dim. plateau L: 16 mm

Corps de base adapté: 264900 – 264908

Ø pré-perçage min. D_{\min} : 26 mm

Déport: 15 mm

Longueur totale: 22 mm

Vis de serrage pour plaquette de filetage: 269023 2

Description technique

Système	QC
Vis de serrage pour plaquette de filetage	269023 2
Ø pré-perçage min. D_{\min}	26 mm

Déport	15 mm
Longueur totale	22 mm
Taille plaquette	16 mm
Corps de base adapté	264900 – 264908
Série	Tête de coupe
Convient pour dim. plateau L	16 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Vis de serrage	269432
----------------	--------