

## Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/12



### Données de commande

N° commande	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Classe d'article	29D

### Description

#### Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

#### Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: DCLNR/L

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 48 mm

Déport: 27 mm

Longueur totale: 35 mm

### Description technique

Vis pour sous-plaquette	259027 2
Taille plaquette	12 mm
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	48 mm
Sous-plaquette	259033 2
Bride, vis, joint torique	259036 3
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	DCLNR/L
Système	DM
Corps de base adapté	264910 – 264922
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Déport	27 mm
Longueur totale	35 mm
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

## Accessoires

Sous-plaquette	259224
Bride complète	259505
Vis pour sous-plaquette	259612
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10