

## Corps de base pour barres d'alésage Acier DM, 5×D, Système / Ø queue: DM/50



### Données de commande

N° commande	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Classe d'article	29E

### Description

#### Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

#### Remarque(s):

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3.$

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 418 mm

Déport H corps de base: 5 mm

Vis de montage: 269025 1

### Description technique

Ø queue	50 mm
Déport H corps de base	5 mm
Système	DM
Vis de montage	269025 1
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Longueur totale L	418 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264838; 264839
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Arrosage interne	oui

Type de produit

BARRE D'ALESAGE PSC 63

---

**Accessoires**Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm

674242 2