

Corps de base pour barres d'alésage Acier DM, 5×D, Système / Ø queue: DM/60



Données de commande

N° commande	264910 DM/60
GTIN	4251414902206
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

Remarque(s):

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3.$

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 508 mm

Déport H corps de base: 10 mm

Vis de montage: 269025 1

Description technique

Déport H corps de base	10 mm
Ø queue	60 mm
Système	DM
Vis de montage	269025 1
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Longueur totale L	508 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264838; 264839
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Arrosage interne	oui

Type de produit

BARRE D'ALESAGE PSC 63

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm

674242 2

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659906 500