

Tête de coupe, Gauche, Système / dim. plaquette: QC/11**Données de commande**

N° commande	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: QC

Code ISO tête de coupe: SVUCR/L 11

Plaquette adaptée: VC.. 1103..

Corps de base adapté: 264900 – 264908

Ø pré-perçage min. D_{min} : 26 mm

Déport: 16 mm

Longueur totale: 20 mm

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Longueur totale	20 mm
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	SVUCR/L 11
Déport	16 mm
Corps de base adapté	264900 – 264908
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Système	QC
Ø pré-perçage min. D_{\min}	26 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

Accessoires

Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500