

Corps de base pour barres d'alésage antivibratoire, 12×D, Système / Ø queue: QC/20



Données de commande

N° commande	264906 QC/20
GTIN	4251414902282
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.
Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur G1/4 pouce vers G1/8 pouce.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe}$

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

Système: QC

Longueur totale L_{tot} : 300 mm

Plage non serrable S: 136,5 mm

Long. serrage recommandée: 80 mm

Vis de montage: 269025 2

Description technique

Système	QC
Ø queue	20 mm
Plage non serrable S	136,5 mm
Longueur totale L_{tot}	300 mm

Long. serrage recommandée	80 mm
Vis de montage	269025 2
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	12×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2