

## Corps de base pour barres d'alésage antivibratoire, 8×D, Système / Ø queue: DM/50



### Données de commande

N° commande	264920 DM/50
GTIN	4251414902169
Classe d'article	29E

### Description

#### Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

#### Livraison:

Réducteur G1/4 pouce vers G1/8 pouce.

#### Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Système: DM

Longueur totale  $L_{tot}$ : 568 mm

Déport H corps de base: 5 mm

Plage non serrable S: 215,9 mm

Long. serrage recommandée: 200 mm

Vis de montage: 269025 1

### Description technique

Long. serrage recommandée	200 mm
Déport H corps de base	5 mm
Système	DM
Ø queue	50 mm

Plage non serrable S	215,9 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	568 mm
Vis de montage	269025 1
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui

---

## Accessoires

Embout pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500