

Tête de coupe, Gauche, Système / dim. plaquette: QC/11**Données de commande**

N° commande	260406 QC/11
GTIN	4251414902619
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: QC

Code ISO tête de coupe: SDQCR/L 11T3

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Corps de base adapté: 264900 – 264908

Ø pré-perçage min. D_{min} : 26 mm

Déport: 15 mm

Longueur totale: 22 mm

Description technique

Ø pré-perçage min. D _{min}	26 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Système	QC
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	SDQCR/L 11T3
Corps de base adapté	264900 – 264908
Taille plaquette	11 mm
Déport	15 mm
Longueur totale	22 mm
Vis pour plaquette	269023 2
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

Accessoires

Vis de serrage	269432
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15