

Corps de base pour barres d'alésage Acier QC, 5×D, Système / Ø queue: QC/32



Données de commande

N° commande	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

Remarque(s):

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3.$

Arrosage interne: oui

Système: QC

Longueur totale L: 268 mm

Déport H corps de base: 6 mm

Vis de montage: 269025 2

Description technique

Déport H corps de base	6 mm
Système	QC
Ø queue	32 mm
Vis de montage	269025 2
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Longueur totale L	268 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264834; 264835
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALEPAGE PSC 63

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm

674242 2

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659906 500