

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/11**Données de commande**

N° commande	260408 DM/11
GTIN	4251414902480
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: SDUCR/L 11T3

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{min} : 49 mm

Déport: 27 mm

Longueur totale: 32 mm

Description technique

Vis pour plaquette	269023 3
Ø pré-perçage min. D _{min}	49 mm
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	SDUCR/L 11T3
Système	DM
Corps de base adapté	264910 – 264922
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale	32 mm
Déport	27 mm
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Vis de serrage	269433
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15