

Corps de base pour barres d'alésage antivibratoire, 12×D, Système / Ø queue: QC/32



Données de commande

N° commande	264906 QC/32
GTIN	4251414902381
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.
Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur G1/4 pouce vers G1/8 pouce.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe}$

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

Système: QC

Longueur totale L_{tot} : 492 mm

Déport H corps de base: 6 mm

Plage non serrable S: 167,6 mm

Long. serrage recommandée: 128 mm

Vis de montage: 269025 2

Description technique

Longueur totale L_{tot}	492 mm
Système	QC
Long. serrage recommandée	128 mm

Plage non serrable S	167,6 mm
Déport H corps de base	6 mm
Ø queue	32 mm
Vis de montage	269025 2
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	12×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui

Accessoires

Embout pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500