

Corps de base pour barres d'alésage antivibratoire, 8xD, Système / Ø queue: QC/20**Données de commande**

N° commande	264902 QC/20
GTIN	4251414902268
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

Livraison:

Réducteur G1/4 pouce vers G1/8 pouce.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe}$

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsvorvaussyyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Système: QC

Longueur totale L_{tot} : 220 mm

Plage non serrable S: 136,5 mm

Long. serrage recommandée: 80 mm

Vis de montage: 269025 2

Description technique

Longueur totale L_{tot}	220 mm
Système	QC
Plage non serrable S	136,5 mm
Long. serrage recommandée	80 mm

Ø queue	20 mm
Vis de montage	269025 2
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2