

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: QC/07



Données de commande

N° commande	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Classe d'article	29D

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: QC

Code ISO tête de coupe: SDUCR/L 0702

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Corps de base adapté: 264900 – 264908

Ø pré-perçage min. D_{min} : 24 mm

Déport: 13 mm

Longueur totale: 21 mm

Description technique

Vis pour plaquette	269022 4
Système	QC
Longueur totale	21 mm
Taille plaquette	07 mm
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	SDUCR/L 0702
Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Déport	13 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Corps de base adapté	264900 – 264908
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Vis de serrage	269407
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500