Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/08

Données de commande

N° commande	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Classe d'article	29D

Description

Exécution:
Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires.**
Utilisation:
Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **10×D.**
Arrosage interne: oui
Système: DM
Code ISO-Tête de coupe interchangeable: DWLNR/L 08
Plaquette adaptée: WN.. 0804..
Corps de base adapté: 264910 – 264922
∅ pré-perçage min. D_{min}: 48 mm
Déport: 27 mm
Longueur totale: 35 mm

Description technique

Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	DWLNR/L 08
Taille plaquette	8 mm

Longueur totale	35 mm
∅ pré-perçage min. D_{min}	48 mm
Système	DM
Bride, vis, joint torique	259036 5
Sous-plaquette	259033 6
Déport	27 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 4
Corps de base adapté	264910 – 264922
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Sous-plaquette	259228
Vis pour sous-plaquette	259614
Bride complète	259507
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10