

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/15**Données de commande**

N° commande	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: DDUNR/L 15

Plaquette adaptée: DNMG 1506..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{min} : 48 mm

Déport: 27 mm

Longueur totale: 35 mm

Description technique

Déport	27 mm
Corps de base adapté	264910 – 264922
Bride, vis, joint torique	259036 4
Système	DM
Plaquette adaptée	DNMG 1506..
Longueur totale	35 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	48 mm
Taille plaquette	15 mm
Sous-plaquette	259033 3
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	DDUNR/L 15
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Bride complète	259506
Sous-plaquette	259225
Vis pour sous-plaquette	259612
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10