

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: QC/09**Données de commande**

N° commande	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: QC

Code ISO tête de coupe: SCLCR/L 09

Plaquette adaptée: CC.. 09T3..

Corps de base adapté: 264900 – 264908

Ø pré-perçage min. D_{min} : 24 mm

Déport: 13 mm

Longueur totale: 20 mm

Description technique

Taille plaquette	09 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur totale	20 mm
Vis pour plaquette	269023 2
Système	QC
Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Déport	13 mm
Corps de base adapté	264900 – 264908
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	SCLCR/L 09
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Vis de serrage	269407
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500