

Garant**Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 20 mm,
Filetage M × L: M10X180****Données de commande**

N° commande	301364 M10X180
GTIN	4045197770882
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Description technique

Longueur totale L _{tot}	180 mm
Ø alésage D ₁	10,5 mm
Queue Ø d	20 mm
Filetage M	M10
Ø ext. D	17,8 mm
Long. utile L ₁	120 mm
Support	Ø d = 20 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Horex rallonge micrometre

