

**Garant****Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 32 mm,  
Filetage M × L: M16X160****Données de commande**

N° commande	301368 M16X160
GTIN	4045197770929
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

**Utilisation:**

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

**Description technique**

Longueur totale L <sub>tot</sub>	160 mm
Filetage M	M16
Queue Ø d	32 mm
Ø ext. D	29 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	17 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	100 mm
Support	Ø d = 32 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Holex rallonge micrometre

