



Pied à coulisse numérique ABS, Plage de mesure: 150mm



Données de commande

N° commande	412821 150
GTIN	4045197770233
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Pied à coulisse numérique avec **système absolu**, mise à zéro superflue. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d'une simple poussée.

- **Très grande précision grâce à la règle en verre.**
- **Le système électronique est découplé du boîtier et monté directement sur la partie coulissante. La force de mesure est transmise directement aux becs de mesure. Le pied à coulisse présente ainsi un moins grand risque d'erreurs et une meilleure longévité.**
- **Avec boîtier métallique robuste.**

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Arrêt automatique	oui
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Jauge de profondeur disponible	oui
Lecture	0,0005 pouce
Etalonnage	A1
Longueur de bec	40 mm
Matériau boîtier	Métal
Lecture	0,01 mm

Plage de mesure	0 - 150 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Vis pour support de jauge de profondeur	412230
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Vis pour support de jauge de profondeur	412236