



Jauge de profondeur numérique, Plage de mesure: 150mm



Données de commande

N° commande	418742 150
GTIN	4045197770295
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Le résultat de mesure apparaît sur un affichage bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelle supplémentaire 418744.

Description technique

Section de la règle	16×4 mm
Etalonnage	A1
Longueur semelle	100 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm

Norme	ISO 13385
Lecture commutable	mm / pouce
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497100 USB2
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497100 D2
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Vis pour support de jauge de profondeur	412230
Emetteur Type S1	498966 S1
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497100 D1