

**Garant****Plaquette pour usinage de gorges Finition, HB7310, Largeur de gorge w: 2mm**

## Données de commande

N° commande	273716 2
GTIN	4045197771353
Classe d'article	21L

## Description technique

Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,03$ mm
Largeur de gorge w	2 mm
Avance f	0,04 - 0,14 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,1 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	N
Application secondaire	Ti
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7310
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	350 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		