

**Garant****Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, HB7310, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	273739 3
GTIN	4045197771391
Classe d'article	21L

**Description technique**

Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Avance f	0,1 - 0,18 mm/tr
Prof. coupe a <sub>p</sub>	0,5 - 1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	N
Application secondaire	Ti
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7310
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	350 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		