

Aimant plat avec alésage, Néodyme, Ø: 10mm



Données de commande

N° commande	085932 10
GTIN	2050001839480
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Description technique

Ø	10 mm
Hauteur	4,5 mm
Résistance max. à la température	80 °C
Force d'attraction	13 N
Ø alésage	3 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

